

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel mit Bambus-Platte, Länge: 1000/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	920016 1000/2
GTIN	4067263001416
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

**Workstation eLevel** – elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die **Höhe des gesamten Arbeitsplatzes** angepasst.

**Lackierung:**

**Fußteil** anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar.**

**Hubsäule** eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar.**

**Seiten- und Rückwand** lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar.**

**Hinweis:**

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).**

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

- **Erfassung dieser Artikelnummern nur nach vorheriger Rücksprache mit Technischem Einkauf P93, Tel. +49 89 8391 9165, aktuelle Verfügbarkeit muss geprüft werden.**
- **Maximale Tragfähigkeit beachten, darf unter keinen Umständen überschritten werden! Besonders wichtig bei der Planung von Trägersäulenaufbauten.**

**Technische Beschreibung**

Höhenverstellung stufenlos	ja
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Serie	Workstation
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Tiefe	800 mm
Steckertyp Eingang	F
Gewicht	70 kg
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	800 mm
Material Arbeitsplatte	Bambus
Nennspannung	250 V
Modell	eLevel
Breite	1000 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	670 - 990 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	670-990 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch