

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel mit Bambus-Platte, Länge: 2000/2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920016 2000/2
GTIN	4067263001430
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation eLevel – elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die **Höhe des gesamten Arbeitsplatzes** angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar.**

Hubsäule eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar.**

Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar.**

Hinweis:

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).**

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

- **Erfassung dieser Artikelnummern nur nach vorheriger Rücksprache mit Technischem Einkauf P93, Tel. +49 89 8391 9165, aktuelle Verfügbarkeit muss geprüft werden.**
- **Maximale Tragfähigkeit beachten, darf unter keinen Umständen überschritten werden! Besonders wichtig bei der Planung von Trägersäulenaufbauten.**

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	800 mm
Modell	eLevel
Steckertyp Eingang	F
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	670 - 990 mm
Nennspannung	250 V
Material Arbeitsplatte	Bambus
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Breite	2000 mm
Höhenverstellung stufenlos	ja
Tiefe	800 mm
Serie	Workstation
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Gewicht	93 kg
Höhenverstellung Arbeitsplatz	670-990 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch