

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ mit dunkelgrauer Eluplan-Platte, Länge: 1000/2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920022 1000/2
GTIN	4067263001447
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation eLevel+ elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar.**

Hubsäule eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar.**

Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar.**

Hinweis:

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).**

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

- **Erfassung dieser Artikelnummern nur nach vorheriger Rücksprache mit Technischem Einkauf P93, Tel. +49 89 8391 9165, aktuelle Verfügbarkeit muss geprüft werden.**
- **Maximale Tragfähigkeit beachten, darf unter keinen Umständen überschritten werden! Besonders wichtig bei der Planung von Trägersäulenaufbauten.**

Technische Beschreibung

Höhe mit Rückwand	1000 mm
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Steckertyp Eingang	F
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Modell	eLevel+
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichteht
Gewicht	78 kg
Breite	1000 mm
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Belag Arbeitsplatte	Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Belag-Stärke	2 mm
Höhenverstellung stufenlos	ja
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	670 - 990 mm
Nennspannung	250 V
Tiefe	800 mm
Serie	Workstation
Material Arbeitsplatte	Eluplan
Prinzip der Höhenverstellung	nur mit Arbeitsplatte
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	dunkelgrau
Höhenverstellung Arbeitsplatz	670-990 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeits Tisch