

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ mit dunkelgrauer Eluplan-Platte, Länge: 1500/2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920022 1500/2
GTIN	4067263001454
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation eLevel+ elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar.**

Hubsäule eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar.**

Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar.**

Hinweis:

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).**

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

- **Erfassung dieser Artikelnummern nur nach vorheriger Rücksprache mit Technischem Einkauf P93, Tel. +49 89 8391 9165, aktuelle Verfügbarkeit muss geprüft werden.**
- **Maximale Tragfähigkeit beachten, darf unter keinen Umständen überschritten werden! Besonders wichtig bei der Planung von Trägersäulenaufbauten.**

Technische Beschreibung

Modell	eLevel+
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	dunkelgrau
Serie	Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	670 - 990 mm
Nennspannung	250 V
Prinzip der Höhenverstellung	nur mit Arbeitsplatte
Tiefe	800 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichteht
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Höhenverstellung stufenlos	ja
Material Arbeitsplatte	Eluplan
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Belag Arbeitsplatte	Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Belag-Stärke	2 mm
Steckertyp Eingang	F
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Höhe mit Rückwand	1000 mm
Gewicht	90 kg
Breite	1500 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	670-990 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch