

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ mit Eterlux-Platte hell, Länge: 2000/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	920024 2000/2
GTIN	4067263001492
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

**Workstation eLevel+** elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe angepasst.

**Lackierung:**

**Fußteil** anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar.**

**Hubsäule** eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar.**

**Seiten- und Rückwand** lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar.**

**Hinweis:**

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).**

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

- **Erfassung dieser Artikelnummern nur nach vorheriger Rücksprache mit Technischem Einkauf P93, Tel. +49 89 8391 9165, aktuelle Verfügbarkeit muss geprüft werden.**
- **Maximale Tragfähigkeit beachten, darf unter keinen Umständen überschritten werden! Besonders wichtig bei der Planung von Trägersäulenaufbauten.**

## Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Modell	eLevel+
Gewicht	105 kg
Höhe mit Rückwand	1000 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Nennspannung	250 V
Serie	Workstation
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	hellgrau
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Breite	2000 mm
Steckertyp Eingang	F
Höhenverstellung stufenlos	ja
Belag-Stärke	2,7 mm
Prinzip der Höhenverstellung	nur mit Arbeitsplatte
Belag Arbeitsplatte	Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Tiefe	800 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Material Arbeitsplatte	Eterlux
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	670 - 990 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	670-990 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeits Tisch