

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ mit Eterlux-Platte hell, Länge: 1500/2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920024 1500/2
GTIN	4067263001485
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation eLevel+ elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar.**

Hubsäule eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar.**

Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar.**

Hinweis:

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).**

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

- **Erfassung dieser Artikelnummern nur nach vorheriger Rücksprache mit Technischem Einkauf P93, Tel. +49 89 8391 9165, aktuelle Verfügbarkeit muss geprüft werden.**
- **Maximale Tragfähigkeit beachten, darf unter keinen Umständen überschritten werden! Besonders wichtig bei der Planung von Trägersäulenaufbauten.**

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Höhenverstellung stufenlos	ja
Nennspannung	250 V
Belag-Stärke	2,7 mm
Prinzip der Höhenverstellung	nur mit Arbeitsplatte
Material Arbeitsplatte	Eterlux
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Belag Arbeitsplatte	Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Steckertyp Eingang	F
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	hellgrau
Breite	1500 mm
Modell	eLevel+
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	670 - 990 mm
Höhe mit Rückwand	1000 mm
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Serie	Workstation
Gewicht	90 kg
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Tiefe	800 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	670-990 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch