



## Akku-Bohrhammer, Typ: GBH1821



### Bestelldaten

Bestellnummer	075515 GBH1821
GTIN	4059952528113
Artikelklasse	03B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**18-V-Akku-Bohrhammer** mit **SDS-plus Werkzeugaufnahme** und bürstenlosem Motor.

- **Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.**
- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton.**

#### Lieferumfang:

Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 Professional, 2 × 18V / 4,0 Ah Akku, Ladegerät GAL 18V-40, L-Boxx.

#### Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

### Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht ohne Akku	2,4 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Schlagenergie	2 J

Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	21 mm
Drehzahlbereich	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Akkukapazität	4 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Herstellerbezeichnung	GBH 18V-21
Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
maximale Schlagzahl	5100 min <sup>-1</sup>
Gewicht inklusive Akku	5,5 kg
Produktart	Bohrhammer

---

## Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073853 B18
---	------------