

**Satz Vielzahn-Schraubendreher-Einsätze, 1/4 Zoll-Vierkant 4-teilig, Typ: 1/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	630927 1/4
GTIN	4062406227586
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseinsätze** nach **DIN 3124**.

Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

**Verwendung:**

Für Vielzahn-/ XZN-Schrauben mit Gewinde M5 – M10.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Lieferumfang:**

Einsätze für Vielzahn: 4 St. (25 mm lang) Gr. M5; M6; M8; M10

**Technische Beschreibung**

Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Anzahl Teile	4
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz