

**Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M14****Bestelldaten**

Bestellnummer	642813 M14
GTIN	4062406235536
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Verwendung:**

Für XZN-Schrauben.

**Norm:**

**DIN 2324**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Länge	55 mm
für Schrauben	M14
Ø antriebseitig	24 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

