



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	643313 10
GTIN	4062406235628
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	22 mm
Sechskant	10 mm
Länge	140 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 7422
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
mit Kugelkopf	nein
mit Haltering	nein

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz