



Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	642813 M12
GTIN	4062406235529
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für XZN-Schrauben.

Norm:

DIN 2324

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	55 mm
Ø antriebseitig	22 mm
für Schrauben	M12
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

