



## Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, für Schrauben: M8



### Bestelldaten

Bestellnummer	642913 M8
GTIN	4062406235550
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für XZN-Schrauben.

#### Norm:

**DIN 2324**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	22 mm
Länge	140 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

