



## Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M16



### Bestelldaten

Bestellnummer	642813 M16
GTIN	4062406235543
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für XZN-Schrauben.

#### Norm:

**DIN 2324**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	26 mm
Länge	55 mm
für Schrauben	M16
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

