



PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8×12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 2m



Bestelldaten

Bestellnummer	080240 2
GTIN	7391390097453
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C. PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8×12 mm 2 m ISO B.

Lieferumfang:

Inklusive **Sicherheits**-Stahl-Schnellkupplung Nr.080285 und Stahnnippel Nr.080290.

Technische Beschreibung

Schlauch Innen-Ø	8 mm
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Material	PU-Spiralschlauch
Farbe	blau
nutzbare Schlauchlänge	2 m
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll

maximaler Berstdruck	35 bar
Produktart	Schlauch

Zubehör

Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 1/4 Zoll	080285 1/4
Nippel mit Außengewinde Set 5-teilig Anschluss- Außengewinde 1/4 Zoll	080290 1/4