

Garant
Hochleistungs-Fasenfräser 45° mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SC., Ø D: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	216460 20
GTIN	4045197553065
Artikelklasse	210

Beschreibung
Verwendung:

Zur effektiven Bearbeitung besonders kleiner Fasoperationen. Zum Vorwärts- und Rückwärts-Anfasen mit hohen Geschwindigkeiten.

Rückwärts-Anfasen ab Gr. 6 möglich.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,6** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 6IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ausraglänge L_1	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	120 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 05T104
maximaler Anfas- $\varnothing D_{max}$	26,7 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z	6
$\varnothing D$	20 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad

Einstellwinkel κ	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219828