

Garant
Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SD., Ø D: 33,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	216100 33,5
GTIN	4045197429612
Artikelklasse	210

Beschreibung
Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219805 (15IP; 3,8 Nm)
passende Wendeschneidplatte	SD.. 090308
Gesamtlänge L_{ges}	140 mm
maximaler Anfas-Ø D_{max}	45,8 mm
Auskraglänge L_1	30 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Ø D	33,8 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Einstellwinkel κ	45 Grad
Innenkühlung	ja

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219804
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219805
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8