

**Garant**
**Fasenfräser 45°, Weldonschaft, Typ: 10**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	216550 10
GTIN	4045197685520
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Auskräglänge $L_1$	42 mm
passende Wendeschneidplatte	260986 HB725-1
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
maximaler Anfas-Ø $D_{max}$	32,5 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	100 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ø D	10,4 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel vorwärts	90 Grad
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

---

**Zubehör**

Spannschraube	219844
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0