

**Garant****Hochleistungs-Fasenfräser 45° mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SC., Ø D: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	216460 2
GTIN	4045197482143
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Verwendung:**

Zur effektiven Bearbeitung besonders kleiner Fasoperationen. Zum Vorwärts- und Rückwärts-Anfasen mit hohen Geschwindigkeiten.

**Rückwärts-Anfasen ab Gr. 6 möglich.**

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,6** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 6IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge $L_1$	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Schaft-Ø $D_s$ h6	10 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	80 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 05T104
maximaler Anfas-Ø $D_{max}$	8,5 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Ø D	2 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad

Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219828
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP