

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SCLT 05T104, für Hochleistungs-Fasenfräser-45°, HU7810, Typ: ALU

**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 216465 ALU |
| GTIN | 4045197552785 |
| Artikelklasse | 21A |

Beschreibung

SCLT 05T104 ALU Eckenradius: 0,4 mm
Vorschub f_z pro Zahn: 0,08 – 0,18 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Vorschub f_z pro Zahn | 0,08 – 0,18 mm |
| Typ | ALU |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SCLT 05T104 |
| Sorte | HU7810 |
| Schneidstoff | HM |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Kunststoffe | geeignet | 1000 m/min | N |
| Alu (kurzspanend) | geeignet | 700 m/min | N |
| Alu > 10% Si | geeignet | 400 m/min | N |
| Öl | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| nass minimal | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |