

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte APMT 100308 TR, HB7515, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	215885 ST1400
GTIN	4045197601780
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Wendepatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.

Für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

Plattenstärke: 3,5 mm

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,1 mm

**Technische Beschreibung**

Typ	ST1400
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,1 mm
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 100308 TR
Sorte	HB7515

Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	440 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	310 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	260 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	210 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	210 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		