



## Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO., für Senkkopf-DIN-Schrauben: M10



### Bestelldaten

Bestellnummer	216600 M10
GTIN	4047109003965
Artikelklasse	24D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum **Entgraten** von Rund- und Langlöchern und zum Fräsen von Trapezzahnnuten. Für Senkungen nach DIN fein für DIN-Schrauben M10 – M20.

Starre Betriebsverhältnisse sind Voraussetzung (auf Bohrmaschinen nicht verwendbar).

#### Hinweis:

Passende Dreikant-Wendeschneidplatten siehe 216700; 216740; 216770.

### Technische Beschreibung

maximaler Anfas- $\varnothing D_{\max}$	19 mm
passende Wendeschneidplatte	TO.. 0902
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770	14-6603
für Senkkopf-DIN-Schrauben	M10
Wendeplattenschrauben-Set	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Anzahl Wendeschneidplatten	2
Senk- $\varnothing D$	7 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	100 mm
Schaftausführung	Weldonschaft

Innenkühlung	nein
Senkwinkel	90 Grad
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP7	239653 8IP7
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP	239653 8IP