

Garant**Fasenfräser 45° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SD., Ø D: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	216102 16
GTIN	4045197469915
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	28 mm
Schneiden-Ø D_c	16 mm
maximaler Anfas-Ø D_{max}	28,3 mm
Aufnahmegewinde M	M10
passende Wendeschneidplatte	SD.. 090308
Ø D_2	17,7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Auskraglänge L_1	18 mm
Mindesteinfahr-Ø D_{min}	28,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Schaftausführung	mit Gewinde
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219805
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219804