

Garant
Fasenfräser 45°, Weldonschaft, Typ: 1

Bestelldaten

Bestellnummer	216550 1
GTIN	4045197685506
Artikelklasse	210

Beschreibung
Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	260982 HB725-1
maximaler Anfas- $\varnothing D_{\max}$	16 mm
Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	70 mm
Auskraglänge L_1	20 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Anzahl Schneiden Z	1
$\varnothing D$	1,2 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel vorwärts	90 Grad
Einstellwinkel κ	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil
8IP

674252 8IP

Spannschraube Typ 1

219795 1

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m

211750 1,2