

**Garant**
**Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SD., Ø D: 17,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	SD.. 090308
Wendeplattenschrauben-Set	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Gesamtlänge $L_{ges}$	110 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
maximaler Anfas-Ø $D_{max}$	29,8 mm
Auskraglänge $L_1$	25 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Ø D	17,5 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Innenkühlung	ja

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219804
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219805
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP