



## PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8×12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 6m



### Bestelldaten

Bestellnummer	080240 6
GTIN	7391390134356
Artikelklasse	08A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C. PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8×12 mm 6 m ISO B.

#### Lieferumfang:

Inklusive **Sicherheits**-Stahl-Schnellkupplung Nr.080285 und Stahnnippel Nr.080290.

### Technische Beschreibung

Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
nutzbare Schlauchlänge	6 m
Material	PU-Spiralschlauch
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
Farbe	blau
Schlauch Innen-Ø	8 mm
maximaler Berstdruck	35 bar

Produktart

Schlauch

---

**Zubehör**Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-  
Außengewinde 1/4 Zoll

080290 1/4

SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-  
Außengewinde 1/4 Zoll

080285 1/4