

**Planfräser 45°, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Artikelklasse	220

**Beschreibung****Ausführung:**

Ohne Innenkühlung.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	48 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219848 (20IP; 5,7 Nm)
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..
maximaler Außen-Ø $D_{max}$	63 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneiden-Ø $D_c$	50 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	MTC
Norm	Werksnorm
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219848
------------------------------------	--------