

**Planfräser 45°, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Artikelklasse	220

Beschreibung**Ausführung:**

Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Anzahl Schneiden Z	5
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..
Schneiden-Ø D _c	63 mm
Gesamtlänge L _{ges}	48 mm
maximaler Außen-Ø D _{max}	76 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	MTC
Norm	Werksnorm
Produktart	Planfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219848
------------------------------------	--------