

**6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637687 8
GTIN	4067263069980
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Kunststoffisolierung **bis 1000 V** nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

**Norm:**

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Hinweis:**

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur **vollisolierte** Werkzeuge (Nr. 637681 – 637689) untereinander kombiniert werden.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	8 mm
Länge	45 mm
Ø abtriebsseitig	17 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Oberfläche	kunststoffisoliert
mit AS-Drive-Profil	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

