



## 6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	637687 16
GTIN	4067263080459
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung **bis 1000 V** nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

#### Norm:

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur **vollisolierte** Werkzeuge (Nr. 637681 – 637689) untereinander kombiniert werden.

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite	16 mm
Länge	45 mm
Ø abtriebsseitig	27 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Oberfläche	kunststoffisoliert
mit AS-Drive-Profil	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

