

**6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637687 15
GTIN	4067263080442
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Kunststoffisolierung **bis 1000 V** nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur **vollisolierte** Werkzeuge (Nr. 637681 – 637689) untereinander kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Länge	45 mm
Ø abtriebsseitig	26 mm
Schlüsselweite	15 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Oberfläche	kunststoffisoliert
mit AS-Drive-Profil	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

