



Rohrbandschleifer, Typ: 72227560



Bestelldaten

Bestellnummer	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Rohrbandschleifer mit **extrem hoher Abtragsleistung**. Ideal für die **Bearbeitung von Rohren und Rohrbogen** – Reinigen, Entfernen von Anlauffarben, Verschleifen von Schweißnähten bis zur Poliervorbereitung und Polieren zum Spiegelglanz. Drehzahlbereich für Schleif-, Vlies- und Polierbänder variabel einstellbar. **Verbesserte Bandführung**. Rohrschleifer für enge Radien, stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren.

Mindest-Wandabstand 50 mm.

Vorteil:

- **Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeit der Schleifbänder.**
- **Stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren von bereits montierten Handläufen.**
- **Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.**
- **360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.**
- **Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.**
- **Wiederanlaufschutz.**
- **Staubgeschützte Kugellager.**

Lieferumfang:

Rohrschleifer FEIN RS 17-70 E.

Lieferung ohne Zubehör im Karton.

Hinweis:

Schleifgewebebänder finden Sie ab Nr. 558011.

Technische Beschreibung

Drehzahlbereich	2700 - 8500 min ⁻¹
Sanftanlauf	ja
bearbeitbare Rohr-Ø	8 - 80 mm
Leistungsaufnahme	1700 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	230 V
Wiederanlaufsperr	ja
Kabellänge	4 m
Bandbreite	20; 40 mm
maximale Bandgeschwindigkeit	9 - 27 mm/s
Gewicht	4,64 kg
Herstellerbezeichnung	RS 17-70 E
Bandlänge	815 mm
Produktart	Rohrbandschleifer