



Teleskop-Mehrzweckleiter 4-teilig, Sprossenanzahl: 4X6



Bestelldaten

Bestellnummer	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionale Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem. Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitäts-Bördelung. Kompaktes Transportmaß, platzsparend zusammenschiebbar. Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk. Sichere Höhenverstellung durch 4 Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 (nicht bei Gr. 4x3). Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Gewicht	22 kg
Länge zusammengeklappt	1,86 m
Stehleiter Arbeitshöhe ca.	4,4 m

Tiefe zusammengeklappt	0,21 m
Tritt Ausführung	Sprosse
Anlegeleiter Arbeitshöhe ca.	7,1 m
Breite zusammengeklappt	0,78 m
Leiterlänge ausgefahren	6,4 m
Stufenanzahl	4x6
Norm	DIN EN 131-2
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Mehrzweckleiter