



Teleskop-Mehrzweckleiter 4-teilig, Sprossenanzahl: 4X5



Bestelldaten

Bestellnummer	966111 4X5
GTIN	4003866413843
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionale Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem. Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitäts-Bördelung. Kompaktes Transportmaß, platzsparend zusammenschiebbar. Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk. Sichere Höhenverstellung durch 4 Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 (nicht bei Gr. 4x3). Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Gewicht	18 kg
Stehleiter Arbeitshöhe ca.	3,85 m
Länge zusammengeklappt	1,58 m

Stufenanzahl	4x5
Tiefe zusammengeklappt	0,21 m
Norm	DIN EN 131-2
Breite zusammengeklappt	0,71 m
Anlegeleiter Arbeitshöhe ca.	6,05 m
Tritt Ausführung	Sprosse
Leiterlänge ausgefahren	5,3 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Mehrzweckleiter