



## Teleskop-Mehrzweckleiter 4-teilig, Sprossenanzahl: 4X3



### Bestelldaten

Bestellnummer	966111 4X3
GTIN	4003866419340
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Multifunktionale Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem. Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitäts-Bördelung. Kompaktes Transportmaß, platzsparend zusammenschiebbar. Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk. Sichere Höhenverstellung durch 4 Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 (nicht bei Gr. 4x3). Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Technische Beschreibung

Breite zusammengeklappt	0,5 m
Anlegeleiter Arbeitshöhe ca.	3,85 m
Tritt Ausführung	Sprosse

Leiterlänge ausgefahren	2,98 m
Stehleiter Arbeitshöhe ca.	2,75 m
Länge zusammengeklappt	1,05 m
Tiefe zusammengeklappt	0,21 m
Stufenanzahl	4×3
Norm	DIN EN 131-2
Gewicht	9 kg
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Mehrzweckleiter