

Garant
RDMT 1003 MO, HB720, Typ: UNI


Bestelldaten

Bestellnummer	212256 UNI
GTIN	4045197514448
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDMT 1003 MO

Typ: UNI

Technische Beschreibung

Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDMT 1003 MO
Schneidstoff	HM
Sorte	HB720
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

