



## 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll vollisoliert, Sechskant: 5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	637689 5
GTIN	4067263112785
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung **bis 1000 V** nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

#### Norm:

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**DIN 7422.**

#### Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur **vollisolierte** Werkzeuge (Nr. 637681 – 637689) untereinander kombiniert werden.

### Technische Beschreibung

unisolierte Klingenlänge	16 mm
Länge	75 mm
Sechskant	5 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Oberfläche	kunststoffisoliert
mit Kugelkopf	nein
mit Haltering	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

