



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll vollisoliert, Sechskant: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	637689 6
GTIN	4067263112792
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung **bis 1000 V** nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

DIN 7422.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur **vollisolierte** Werkzeuge (Nr. 637681 – 637689) untereinander kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Länge	75 mm
unisolierte Klingenslänge	16 mm
Sechskant	6 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Oberfläche	kunststoffisoliert
mit Kugelkopf	nein
mit Haltering	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

