

PU-Gewebeschlauch, blau, Länge 50 m, Schlauch Innen-Ø (Nennweite): 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	080220 8
GTIN	7391390087850
Artikelklasse	A80

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Schlauch. Hervorragender Widerstand gegen Öl, Lösungsmittel und nichtwässrige Lösungen. Betriebsdruck 16 bar.

Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich −15 °C bis 60 °C.

Technische Beschreibung

Schlauch Innen-Ø (Nennweite)	8 mm
Material	PU-Gewebeschlauch
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Schlauchlänge	50 m
Farbe	blau
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Produktnamensattribut	Länge 50 m
Produktart	Schlauch



Zubehör

SicherheitskupplungStream-Line Schlauchanschluss Innen- \varnothing (Nennweite) 8 mm

0802978