

**6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	643807 10
GTIN	4067263120742
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Kunststoffisolierung **bis 1000 V** nach **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. In Sicherheitsbereichen dürfen nur **vollisolierte** Werkzeuge (Nr. 643801 – 643809) untereinander kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Länge	59 mm
Ø abtriebsseitig	21 mm
Schlüsselweite	10 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Oberfläche	kunststoffisoliert
mit AS-Drive-Profil	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

