

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte RDMW 12T3 MOTN, für Kopier- und Planfräser,
HB7520, Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	212285 UNI
GTIN	4045197302540
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDMW 12T3 MOTN

Typ: UNI

Technische Beschreibung

Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDMW 12T3 MOTN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7520
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	210 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	240 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		