



## MultiMaster AMM 500 Plus Top Akku, Typ: 71293861



### Bestelldaten

Bestellnummer	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leistungstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30-teiligem Zubehör zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen abtrennen und mehr. Marktführende oszillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit **Starlock Werkzeugaufnahme** (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).

- **Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).**
- **Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.**
- **Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.**
- **Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.**

#### Lieferumfang:

30-teiliges Zubehörset, Absaugvorrichtung und L-BOXX.

Inklusive Ladegerät und 2× AMPShare Li-Ion Akku-Packs (18 V / 4 Ah). 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schleifplatte gelocht, je 5× Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1× Absaugvorrichtung, 1× Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2× Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah), 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).

#### Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – 073858.

## Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme	Starlock, Starlock Plus
Akkuspannung	18 V
Gewicht	1,8 kg
Schwingzahl	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Akkukapazität	4 Ah
Amplitude (Oszillationsbewegung)	2 × 1,7 Grad
Herstellerbezeichnung	AMM 500 PLUS TOP
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Produktart	Oszillierer

## Zubehör

Segmentsägeblatt, HM, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077865 90
Sägeblatt, Bi-Metall HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, MiniCut3-teilig Ausführung SET	077859 SET
Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsägeblatt, Diamant Sägeblatt-Ø 90 mm	077868 90
Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077829 90
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077867 90
Sägeblatt, Voll-HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 85 mm	077835 85
Sägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 100 mm	077838 100
Segmentsägeblatt, Voll-HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077836 85

Segmentsägeblatt, Diamant, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077830 75
Sägeblatt, Voll-HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077834 85
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, Wood + Metall6-teilig Ausführung SET	077848 SET
Sägeblatt, Bi-Metall HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 85 mm	077839 85
Segmentsägeblatt, Diamant, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077830 90
Segmentsägeblatt, HM Sägeblatt-Ø 90 mm	077828 90
Segmentsägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 100 mm	077827 100
Sägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077838 85
Segmentsägeblatt, HM, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077865 75