

**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte RDHT 1604, für Kopier- und Planfräser, HB7810, diamantbeschichtet, positiv, Typ: ALU**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212289 ALU
GTIN	4045197555694
Artikelklasse	21B

**Beschreibung****Ausführung:**

**Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.**

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,4 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHT 1604

Typ: ALU

**Technische Beschreibung**

Typ	ALU
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHT 1604
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7810

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	400 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		