



LED Akku-Stableuchte, Länge: 220mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 081564 220 |
| GTIN | 4067263252566 |
| Artikelklasse | 02A |

Beschreibung

Ausführung:

Klappbare und schlanke LED-Akku Arbeitsleuchten mit **drei Leuchtoptionen**. Können durch die schlanke Bauform und den beiden Magneten in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden.

- **Ein Spotlicht und Zwei Hauptlichter.**
- **Vorderes Hauptlicht in 2 Leuchtstufen dimmbar.**
- **180° faltbar.**
- **Ladestand stets im Blick durch LED-Anzeige.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|-------|
| IP-Schutzart | IP 20 |
| Gewicht | 61 g |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Leuchtmittel | LED-Modul |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Lichtstrom | 50 - 100 lm |
| Leuchtdauer | 3 - 6 h |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Produktart | Inspektionsleuchte |