

**Gewindebohrer-Bit, vaporisiert, M: M3****Bestelldaten**

Bestellnummer	130992 M3
GTIN	4067263295822
Artikelklasse	12H

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

**Verwendung:**

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Norm	DIN 13
Schneidenlänge $L_c$	10 mm
Gewindesteigung	0,5 mm
Freistellungs- $\varnothing D_1$	2,2 mm
Anschnittform	B
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Kernloch- $\varnothing$	2,5 mm
Norm	Werksnorm
Schneidrichtung	rechts
Gesamtlänge L	33 mm
Beschichtung	vaporisiert
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Flankenwinkel	60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Durchgangsloch
Produktart	Gewindebohrer-Bit

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		