



Gewindebohrer-Bit, vaporisiert, M: M6



Bestelldaten

Bestellnummer	130992 M6
GTIN	4067263295853
Artikelklasse	12H

Beschreibung

Ausführung:

Mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1 mm
Schneidenlänge L_c	16 mm
Gesamtlänge L	39 mm
Anschnittform	B
Freistellungs- $\varnothing D_1$	4,5 mm
Gewinde-Norm	DIN 13
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Norm	Werknorm
Kernloch- \varnothing	5 mm
Beschichtung	vaporisiert
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Flankenwinkel	60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Durchgangsloch
Produktart	Gewindebohrer-Bit

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		