



## Gewindebohrer-Bit, vaporisiert, M: M5



### Bestelldaten

Bestellnummer	130992 M5
GTIN	4067263295846
Artikelklasse	12H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

#### Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	36 mm
Schneidrichtung	rechts
Gewinde-Norm	DIN 13
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Freistellungs-Ø D <sub>1</sub>	3,8 mm
Norm	Werksnorm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	16 mm
Anschnittform	B
Gewindesteigung	0,8 mm
Kernloch-Ø	4,2 mm
Beschichtung	vaporisiert
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Flankenwinkel	60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Durchgangsloch
Produktart	Gewindebohrer-Bit

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		