



## Fräs-Wendeschneidplatte SOMT.....ER-FL, für Hochvorschubfräser, CA6535, Typ: 14



### Bestelldaten

Bestellnummer	222092 14
GTIN	4960664708284
Artikelklasse	25A

### Beschreibung

#### Ausführung:

4-Schneiden Wendepatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

#### Verwendung:

Die **FL-Geometrie** (oberflächenorientiert) ist 1. Wahl beim Schruppen auf Maschinen mit geringer Leistung.

Nicht für Helix-, Tauch- und Konturfräsen oder bei steilen Wänden verwenden.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

### Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,2 – 1,2 mm
Typ	S
Programmierradius bei $a_{p \max}$	3 mm
Eckenradius	1,4 mm
Plattenstärke E	5,56 mm

Wendeplattengröße	14
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT140520ER-FL
Sorte	CA6535
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Inconel	geeignet	30 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		