



MultiMaster AMM 500 Plus Top 0-Version, Typ: 71293863



Bestelldaten

Bestellnummer	077817 71293863
GTIN	4014586895345
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Leistungstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30-teiligem Zubehör zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen abtrennen und mehr. Marktführende oszillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit **Starlock Werkzeugaufnahme** (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).

- **Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).**
- **Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.**
- **Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.**
- **Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.**

Lieferumfang:

1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schleifplatte gelocht, je 5× Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1× Absaugvorrichtung, 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). Null-Version (ohne Akku).

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073834 – 073845.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	AMM 500 PLUS TOP
Gewicht	1,8 kg
Schwingzahl	11000 - 18500 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Amplitude (Oszillationsbewegung)	2 × 1,7 Grad
Energieversorgung	Akkubetrieben
Werkzeugaufnahme	Starlock, Starlock Plus
Anzahl enthaltener Akkus	0
Verpackung	Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Produktart	Oszillierer

Zubehör

Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077867 75
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077867 90
Segmentsägeblatt, Diamant, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077830 75
Segmentsägeblatt, HM, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077865 75
Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077829 90
Sägeblatt, Bi-Metall HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 85 mm	077839 85
Segmentsägeblatt, Diamant, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077830 90
Segmentsägeblatt, HM, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077865 90
Segmentsägeblatt, Diamant Sägeblatt-Ø 90 mm	077868 90
Segmentsägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 100 mm	077827 100
Sägeblatt, Voll-HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 85 mm	077835 85

E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, Wood + Metall6-teilig Ausführung SET	077848 SET
Sägeblatt, Bi-Metall HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 100 mm	077839 100
Segmentsägeblatt, Voll-HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077836 85
Sägeblatt, Voll-HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077834 85
Segmentsägeblatt, HM Sägeblatt-Ø 90 mm	077828 90
Sägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 100 mm	077838 100
E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, MiniCut3-teilig Ausführung SET	077859 SET
Sägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077838 85