



MultiMaster MM 700 Max Top 0-Version, Typ: 71293663



Bestelldaten

Bestellnummer	077807 71293663
GTIN	4014586895291
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende oszillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit **Starlock Werkzeugaufnahme** (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).

- **Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).**
- **Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.**
- **Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.**
- **Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgriepinlagen und geringem Gewicht.**

Bestgeeignetes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe. Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

Lieferumfang:

2× E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1× E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm), 1× E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1× HM Segmentsägeblatt, 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schneidmesser, Pilzform, 1× Multimesser, 1× Schleifplatte gelocht, je 10×

Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) , 1× Absaugvorrichtung, 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). 0-version (ohne Akku).

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Schwingzahl	10 - 19500 min ⁻¹
Akkuart	Lithium-Ion
Verpackung	Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Produktart	Oszillierer

Zubehör

HM-Raspel Dreieckform	077888
E-Cut-Sägeblatt, Standard, 5-teilig Schnittbreite 35 mm	077840 35
Segmentsägeblatt, Diamant, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077830 90
Sägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077838 85
Sägeblatt, Voll-HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077834 85
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Fine Schnittbreite 30 mm	077857 30
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life Schnittbreite 32 mm	077884 32
E-Cut-Sägeblatt, Diamant, 1,2 mm	077887
E-Cut-Sägeblatt, Standard, curved Schnittbreite 50 mm	077870 50
E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, MiniCut3-teilig Ausführung SET	077859 SET
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life Schnittbreite 42 mm	077884 42
Segmentsägeblatt, HM Sägeblatt-Ø 90 mm	077828 90

E-Cut-Sägeblatt, Standard Schnittbreite 35 mm	077844 35
E-Cut-Sägeblatt, Diamant, SLP Aufnahme Schnittbreite 35 mm	077849 35
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-Sägeblatt, Standard, 5-teilig Schnittbreite 65 mm	077840 65
Sägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 100 mm	077838 100
Segmentsägeblatt, HM, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077865 75
Segmentsägeblatt, HM, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077865 90
E-Cut-Sägeblatt, Carbide Pro Schnittbreite 35 mm	077893 35
E-Cut-Sägeblatt, Standard Schnittbreite 65 mm	077844 65
MultiMaster MM 700 Max TopAkku Typ 71293462	077805 71293462
E-Cut-Sägeblatt, HM, SLP Aufnahme Schnittbreite 35 mm	077858 35
Sägeblatt, Bi-Metall HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 85 mm	077839 85
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Universal Schnittbreite 44 mm	077856 44
Segmentsägeblatt, Diamant Sägeblatt-Ø 90 mm	077868 90
E-Cut-Sägeblatt, Carbide-Pro Schnittbreite 35 mm	077891 35
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077867 90
Segmentsägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 100 mm	077827 100
E-Cut-Sägeblatt, Standard, curved Schnittbreite 35 mm	077870 35
Sägeblatt, Bi-Metall HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-Sägeblatt, Diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life Schnittbreite 20 mm	077847 20
E-Cut-Sägeblatt, Diamant Schnittbreite 44 mm	077885 44
Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Precision Schnittbreite 35 mm	077850 35
E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, Wood + Metall6-teilig Ausführung SET	077848 SET
Segmentsägeblatt, Voll-HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077836 85
Sägeblatt, Voll-HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 85 mm	077835 85

Segmentsägeblatt, Diamant, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077830 75
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073856 C18
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073867 C18