

Garant**Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	148350 7
GTIN	4067263462927
Artikelklasse	11K

Technische Beschreibung

für Handgewindebohrer DIN 352	M25 – M58
für Handreibahlen-Ø DIN 206	20 - 45 mm
Spannweite □	14,5 - 36 mm
Gesamtlänge	1258 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen